

## product details

### Product Searches

- [7/16](#)
- [1.0/2.3](#)
- [1.6/5.6](#)
- [AFI](#)
- [AMC](#)
- [BNC / RP-BNC](#)
- [C](#)
- [FAKRA SMB](#)
- [FME](#)
- [HN](#)
- [MCX](#)
- [Mini-UHF](#)
- [Mini 75 ? SMB](#)
- [MMCX](#)
- [Precision \(APC\)](#)
- [QMA](#)
- [SC](#)
- [SlimLine BNC](#)
- [SMA / RP-SMA](#)
- [SMB](#)
- [SMC](#)
- [SMP](#)
- [SSMB](#)
- [TNC / RP-TNC](#)
- [Triax](#)
- [True 75 ? BNC](#)
- [Twin BNC](#)
- [Twinax](#)
- [Type F](#)
- [Type G](#)
- [Type N](#)
- [UHF](#)
- [Reverse Polarity](#)

image not yet available

*Please note: Images are for reference only*

**Amphenol Part Number:** 000-10400

**Description:** MHV Bulkhead Receptacle

**Product Series:**

**Product Type:** [Receptacles](#)

**Attachment/Affixment:** [Bulkhead](#)

**Connector Body Style:** [Straight](#)

**Impedance:** [Non-Constant](#)

**RoHS Certificate:** [Yes](#)

**More Information:** [Distributor Inventory](#)

- [Adapters](#)
- [Cable Assemblies](#)
- [Tools](#)
- [Accessories](#)

[Product Search](#)

[Inventory Search](#)