

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNGRELEASED FOR PUBLICATION  
FREI FUER VEROFFENTLICHUNG

20

MATED WITH:  
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

REVISIONS  
AENDERUNGEN

© COPYRIGHT 2014 BY -

ALL RIGHTS RESERVED.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	01JAN2014	MKP	FW I

SECTION A-A

NOTES:  
Bemerkungen:

- 1 IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING  
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich
- 2 BURR MAX. 0.3mm  
Grat max. 0.3mm zulaessig
- 3 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX  
Verpackung: Schuetttgut in Beutel und Versandkarton

2120571-1 AS SHOWN

2:1

2120721-1		3.4 ± 0.08	0.14
2120720-1		5.8 ± 0.1	0.2
2120571-1		8.8 ± 0.1	0.3
PART NUMBER	VIEW SCALE 1:1	DIMENSION "A"	WEIGHT [g]

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.  
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DWN 01JAN2014

Maithreya K.P

CHK 01JAN2014

Vishwa. A

APVD 07JAN2014

F. Wittrock

PRODUCT SPEC

PRODUKTSPEZ.

-

APPLICATION SPEC

VERARBEITUNGSSPEZ.

114-94212

WEIGHT SEE TABLE

Customer Drawing

NAME

SEALING  
DICHTUNG

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

ZEICHNUNGS-NR.

©=2120571

RESTRICTED TO

NUR FUER

-

DIMENSIONS:  
MASSEINHEITEN:  
MM

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±	
1 PLC	±	DIN ISO
2 PLC	±	3302-1 M2
3 PLC	±	
4 PLC	±	
ANGLES/WINKEL	±	

MATERIAL  
SILICON RUBBER  
SilikonFINISH/OBERFLAECHE/FARBE  
NATURE  
Natur

TE Connectivity

1470-19 (3/13)