

Technische Daten:

| | |
|--|---------------------------------|
| Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101 | 5pol 60 V |
| Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101 | 4 A bei 40°C |
| Isolationswiderstand: IEC 60512 | ≥100 MΩ |
| Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1 | 3/2 |
| Schutzart: IEC 60529 | IP 67, im verschraubten Zustand |
| Umgebungstemperatur: IEC 60664-1 | -20°C ... +80°C |
| Steckzyklen: IEC 60512-9a | ≥100 |


Werkstoffe:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kontaktmaterial: | CuZn |
| Kontaktoberfläche: | Ni, Au gal. |
| Kontaktträger: | TPU GF, UL 94 |
| Dichtung: | FPM |
| Überwurfmutter/-schraube: | GD-Zn, Ni |
| Griffkörper: | TPU, UL 94, grau |

Montagedaten:

| | |
|-------------------------|--|
| empfohlenes Drehmoment: | 0,6 Nm |
| Conec Montagewerkzeug: | Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220 |

Kontaktbelegung:



| Art.-Nr.: | Bezeichnung: | Länge L: | Kabel: |
|-----------|--|----------|---|
| 43-12524 | SAL - DN - 12 - RK5.3 - RS5.3 - 0,3 / GC | 0,3m | PVC, UL, grau, 2xAWG22 + 2xAWG23 Kabel: 781-GC001H |
| 43-12525 | SAL - DN - 12 - RK5.3 - RS5.3 - 0,6 / GC | 0,6m | |
| 43-12526 | SAL - DN - 12 - RK5.3 - RS5.3 - 1,5 / GC | 1,5m | |
| 43-12527 | SAL - DN - 12 - RK5.3 - RS5.3 - 3 / GC | 3m | |
| 43-xxxxx | SAL - DN - 12 - RK5.3 - RS5.3 - ... / GC | x | |

D siehe Datenblatt Kabel

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|------|------|----------|---------|-------|----------|-------|
| CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant | Index: a 14.03.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter/ -schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst | dim. in mm | Benennung: Verbindungsleitung M12x1, Kupplung axial - Stecker axial, DeviceNet | | | | | | | | | |
| | Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1% | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 100px;">Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>04.11.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>04.11.08</td> <td>Fromm</td> </tr> </table> | | | Datum | Name | gez. | 04.11.08 | Mankopf | gepr. | 04.11.08 | Fromm |
| | | Datum | Name | | | | | | | | | |
| | gez. | 04.11.08 | Mankopf | | | | | | | | | |
| | gepr. | 04.11.08 | Fromm | | | | | | | | | |
| Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm | | | Artikelnr.: siehe Tabelle | | | | | | | | | |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten | | | | | | | | | | | | |