







Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 440 Stück
packaging unit: 440 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 μm
terminal area 4-6 μm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

454197-E		weiß white	0,6	9	1,2	8,4	Codierung wie Variante schwarz Encoding such variant black
284124-E		rot red	4,2	5,4	4,8	4,8	
284123-E		grün green	3	6,6	3,6	6	
284122-E		blau blue	1,8	7,8	2,4	7,2	
284121-E		schwarz black	0,6	9	1,2	8,4	
Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe color	A	B	C	D	Bemerkung note

Dimension no.			Tolerances			Scale	3:1		
			ISO 8015		All Dimensions in mm	Material	siehe Tabelle		
<u>Customer drawing:</u>			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			M 2,54 SRC-A, 8-polig			
This Drawing is a controlled Document.									
			 TE Connectivity			C-224922-E		C	
e1		10.05.2023							
Index		Date					Class	SRCA	

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Urheberrechts- oder Geschäftsgeheimnisverletzung vorbehalten. It is prohibited to reproduce, disseminate or to make any use of its contents to others without express authorisation is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved for the benefit of the grant of a patent, utility model or design.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Einsichtnahme der Handlung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. Of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.