



Stecklänge / mating length




E = early mate, late break / voreilend
 S = standard
 L = late mate, early break / nacheilend

Bestückungsplan / contact layout



Lötanschluss 0,6x0,6mm / solder terminal 0,6x0,6mm
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten- Lochbild / PCB drillhole pattern



Information: All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances All Dimensions in mm	Scale	2:1
		Designation Messerleiste C 64 Löt Male Connector C 64 Solder	
b Index	02.05.2017 Date	www.ERNI.com	
		374544	
Class		STVC	

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
 Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.