

パネル取付穴参考寸法図  
Recommended Size of Mounting Holes

表2.  
Table 2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-( )RM+	銀めっき Silver Plating
MR-( )RMG+	金めっき Gold Plating


注1. 当図はMR-25RM (G) +を示しています。  
注2. 適合ケーブル AWG#22 以下

Note1. This figure shows MR-25RM (G) +.  
Note2. Applicable Cable: AWG#22max.


端子番号詳細は別紙参照のこと。  
Refer to the attached sheet for terminal No. details.

表1.  
Table 1.

製番 Part No.	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E REF.	F	G	H	X±0.1	Y min.	Z min.
MR-8RM (G) +	6	2	22.4	17.4	11.9	10	24.4	5.2	1.3	2.6	12.4	63.6	20
MR-16RM (G) +	12	4	30.2	25.2	19.7	9.6	32.2	13.0	5.2	7.8	20.2	72.3	19
MR-20RM (G) +	14	6	32.8	27.8	22.3		34.8	15.6	6.5	13.0	22.8	74.9	
MR-25RM (G) +	18	7	38.0	33.0	27.5		40.0	20.8	9.1	15.6	28.0	80.1	20
MR-34RM (G) +	24	10	45.8	40.8	35.3	47.8	28.6	13.0	23.4	35.8	87.9		
MR-50RM (G) +	36	14	61.4	56.4	50.9	63.4	44.2	18.2	33.8	51.4	103.5	21	



結線部形状  
Soldering Part Form



6	スプリングワッシャー	鋼	2	ニッケルめっき	M2.6 添付品
	Spring washer	Steel		Nickel plating	M2.6 Appending
5	なべ小ねじ	鋼	2	ニッケルめっき	M2.6x8 添付品
	Screw	Steel		Nickel plating	M2.6x8 Appending
4	取付金具	亜鉛ダイカスト	2	ニッケルめっき	添付品
	Locking block	Zinc alloy		Nickel plating	Appending
3	雄コンタクト (長)	黄銅	n <sub>2</sub>	表2. 参照	---
	Contact (Long)	Brass		See Table2.	---
2	雄コンタクト (短)	黄銅	n <sub>1</sub>	表2. 参照	---
	Contact (Short)	Brass		See Table2.	---
1	雄絶縁体	ジアリルフタレート	1	---	青色
	Insulator	Diallyl phthalate resin		---	Blue

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
03.29 Mar. 29 (2004)									
年月日 DATE			尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法				
03.29 Mar. 29 (2004)			2/1	mm (INCH)	3RD. A. P				
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承 APP.	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IJIMA	C. NUNOKAWA	H. EBHARA	名称 NAME	MR形取付金具付雄コネクタ (ソルダーリングタイプ) (RoHS対応品) MR Series Male Connectors with locking block (Soldering type) (RoHS)			
					製番 PART NO.	MR- (8~50) RM (G) +			
						REV.			