



DOF-0-212E(03.08)

図面番号(DRAWING NO.) SJ018057



NOTE 1. APPLICABLE CABLE DIAMETER SHALL BE $\phi 8 \sim \phi 10$.
CABLE DIAMETER SHOWN HERE IS WHEN THE SHIELD IS BENT.
注1. 適用ケーブル径範囲は $\phi 8$ 以上 $\sim \phi 10$ 以下迄とする。
尚、ケーブル径についてはシールドを折り返した時の寸法を示す。

7	SPRING WASHER	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2.6 Δ
7	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATING	
6	CROSS PAN HEAD SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M3 $\times$ 5
5	CLAMP SADDLE	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	HOOD(LOWER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
3	HOOD(UPPER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
2	SPRING WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CROSS PAN HEAD SCREW	2	BRASS	NICKEL PLATING	M3 $\times$ 10
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) T83-4 Δ	第1版(ORIGINAL DATE) 26.Mar.1983	尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) D-sub	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称(TITLE) DA-C4-J10	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ018057
寸法(DIMENSION)	担当 CHK.			版数 (REV.) 6
. ± 0.5	査閲 APPD.			
.X $\pm$	承認 APPD.			
.XX $\pm$				
.XXX $\pm$				
角度(ANGLES)				
X° $\pm$				
.X°X' $\pm$				