


S5433IS2.DGN^A



			材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
7) H	S	I	99/09/16	SEE TABLE		
7) H	Y	I	99/05/10	仕上げ FINISH	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
9) M	Y	I	99/01/08	適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称	
0) Y	Y	I	98/12/24	被覆外径 INS. RANGE	1.27mm PITCH I/O CONN CABLE HS'G ASS'Y	
7) Y	Y	I	98/11/26			
7) Y	Y	I	98/10/13			
4) Y	Y	I	98/08/21	DRAWN BY Y.KAWASAKI	CHK'D BY Z.Oto	DWG. NO.
DR	日付			APP'D BY S.Oto	尺度 SCALE 2-1	REV F
						SD-54331-1**1 (SHEET 1 OF 2)

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-54331-1**1

E



D

C


B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



36極形状



No.	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANTITY	NOTES
1	CABLE COVER (A)	ALUMINUM DIE CAST	1	
2	CABLE COVER (B)	ALUMINUM DIE CAST	1	
3	CROSS RECESSED HEAD SCREW	STEEL	2	M2.5X31.1
4	HEXAGON NUT	STEEL	2	M2.5
5	CROSS RECESSED HEAD SCREW	STEEL	2	M2.5X10
6	CRAMP	SPCC-SD	1	t=0.6
7	CROSS RECESSED HEAD SCREW	STEEL	2	M2X6

注)
NOTE.

1. ねじ締め付けトルク : ケース用 (M2.5x10) : 5~5.5Kgf・cm
Recommended screw (For case ass'y)
tightening torque ケーブルクランプ用 (M2x6) : 3~3.5Kgf・cm
(For cable clamp)
リセプタクル固定用 (M2.5x31.1) : 3~3.5Kgf・cm
(For fixed with receptacle conn.)

Ø16 MAX.		18.0	49.05	52.35	54331-1501	50
		18.0	40.16	43.46	54331-1361	36
ケーブル外覆仕上り径 CABLE DIA.		C	B	A	ENG.No.	CKT

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32