



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Marking
Aufschrift

1831.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T105/55
 5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
 1/3 HP 125V AC
 1 HP 250V AC
 R11



L5

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

ALLGEMEINTOLERANZEN/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1831.3933
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			 Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			Original	Maßstab	
		bis/UP TO	über/OVER	über/OVER				DIN	SCALE	
		6	6 bis/UP TO 30	30				A4	1:1	
		0.2	0.4	0.6					Appliance Switch Geräteschalter	
d			i							
c			h				gez./DRAWN BY 10.09.98 grh gepr./CHECKED BY Kiz			
b	47099	10.04.06 hhe	g							
a	26499	10.09.98 grh	f							
			e				Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 26.03.87		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					