



1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1
		2 bis / to 3	30.6 -0.1
			Ausschnittbreite width of cut-out
			22 +0.2
			22 +0.2
			22 +0.2



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1832.9101
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30					
		0.2	0.4	0.6					
d			i			0102030 mm	Geraeteschalter Appliance Switch		
c	64507	26.11.09 hhe	h			gez./DRAWN BY 05.12.94 Grh gepr./CHECKED BY Kiz			
b	39880	09.08.04 hhe	g						
a	23781	14.03.96 grh	f						
			e			Ersatz für/REPLACEMENT OF	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED