

Schutzvermerk  
nach DIN 34 beachten  
COPYRIGHT RESERVED

1

2

3

4

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung  
( Grat gegenüber Bestückungsseite )  
recommended cut-out for snap-in fixing  
( edge opposite to snap-in direction )

Wanddicke  
wall thickness

0.75 to / bis 1.25  
>1.25 to / bis 2  
>2 to / bis 3

Ausschnittlänge  
length of cut-out

30 -0.1  
30.2 -0.1  
30.6 -0.1

Ausschnittbreite  
width of cut-out

22 +0.2  
22 +0.2  
22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer  
den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.  
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und  
Weitergaberecht, bei uns.  
This document is the exclusive property of  
Marquardt. Without our consent, it may  
not be reproduced or given to third parties.

2

2

1

1b

9.5

27.2

5.6

R1

25

33.2

schwarz  
black

schwarz  
black

Flachstecker  
plug-in  
DIN 46 244-A 6.3-0.8

22 -0.3

16.2

29.5

10.2

1a 1b 2a 2b

1 2

Aufschrift  
Marking

Ⓜ  
1839.  
30mA 12V  $\pm\pm$

Herstellort/-jahr/-woche  
nach DIN EN 60062

code of manufacture:  
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig  
Ausstellung in der Mitte  
Tastfunktion beidseitig  
Kontakte vergoldet

DPDT  
with centre-off  
biased from both-sides  
contacts gold plated

|                                         |  |                                                  |  |                            |  |                         |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Für Form und Logo<br>FOR SHAPE AND LOC. |  | Allgemeintoleranzen<br>UNTOLERANCED DIMENSIONS   |  | Pause<br>COPY              |  | Blatt<br>SHEET          |  | Typ<br>K                                          | Zeichn./DRAWING NO.<br>1839.3352 | Index |  |  |  |  |  |
| Für Winkel<br>FOR ANGLE<br>± 2°         |  | PROJECTION                                       |  | Original<br>DIN            |  | Maßstab<br>SCALE<br>1:1 |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  | Abmasse und<br>Nennmassbereiche<br>Angaben in mm |  | Laengen<br>LENGTH          |  | Radien<br>RADI          |  | Geraeteschalter<br>Appliance Switch               |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  | ALL DIMENSIONS<br>ARE IN<br>MILLIMETRES          |  | 0-6<br>± 0.2               |  | ±                       |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  |                                                  |  | >6-15<br>± 0.4             |  | ±                       |  | MARQUARDT<br>Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  |                                                  |  | >15-30<br>± 0.4            |  | ±                       |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  |                                                  |  | >30-70<br>± 0.6            |  | ±                       |  | Ersatz für/REPLACEMENT OF<br>1839.V99.112         |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  |                                                  |  | >70-120<br>±               |  | ±                       |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                         |  |                                                  |  | >120-200<br>±              |  | ±                       |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
| c                                       |  | g                                                |  | CAD                        |  |                         |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
| b                                       |  | f                                                |  | gez./DRAWN BY 03.05.99 grh |  |                         |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
| a                                       |  | hhe                                              |  | gepr./CHECKED BY mej       |  |                         |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
| 27661                                   |  | 03.05.99 grh                                     |  |                            |  |                         |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
| Ausg.<br>ISSUE                          |  | gez.<br>DRAWN BY                                 |  | Ausg.<br>ISSUE             |  | gez.<br>DRAWN BY        |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |
| Änderung<br>REVISION                    |  |                                                  |  | Änderung<br>REVISION       |  |                         |  |                                                   |                                  |       |  |  |  |  |  |

RELEASED/FREIGEgeben 2009/Oct/23