



	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction ) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	wall thickness Wanddicke 0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	length of cut-out Ausschnittlänge 19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	width of cut-out Ausschnittbreite 12.9 +0.1 12.9 +0.1 12.9 +0.1



Marking  
Aufschrift

Ⓜ  
1858.  
6(4)/250 ~5E4 T100/55  
10(4)/250 ~  
5/100A 250V ~



12A 125-250V AC  
1/3 HP 125V AC  
1/2 HP 250V AC  
R138



date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062  
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

DPST  
suitable for appliances of class II  
protected according to DIN 40 050, IP40

Ausschalter 2polig  
Für Geräte der Klasse II geeignet  
Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K	1858.1105
	±	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°	0 10 20 30 mm				
d	41634	30.11.04	hhe	i				Appliance Switch Geräteschalter		
c	36320	02.06.03	vor	h						
b	25590	08.12.97	Mut	g		gez./DRAWN BY 17.02.97 RS gepr./CHECKED BY Stl				
a	25455	04.11.97	Mut	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	