



Kontaktsicherungsschieber in vormontierter Lage-SECONDARY LOCK PRELOADED

Darstellung Assy mit montierter Abdeckkappe - PRESENTATION ASSY WITH MOUNTED COVER




Abdeckkappe-COVER.



1393454-2	A	V23542-C1028-Z102	02	schwarz/BLACK RAL 9005	PBT GF20	
AMP-PN	AMP-REV	EC-PN	PK	Farbe/COLOUR	Material	Kunden-LOGO CUSTOMER-LOGO

Grundkörper-CONNECTOE BODY



- 1) Maß A : außer Bereich T $16.2^{+0.3}_{-0.2}$
- 2) Maß A : im Bereich T 16.4 ± 0.1
- 3) im Bereich Maß 9.6
- 4) Y Nestkennzeichnung/Z Werkzeugkennzeichnung

- 1) DIMENSION A : OUT AREA $16.2^{+0.3}_2$
- 2) DIMENSION A : IN AREA T $16.4+0.1$
- 3) IN AREA DIMENSION 9.6
- 4) Y CAVITY ID NUMBER/Z MOLD ID NUMBER

1393436-2	B	V23542-C1028-B102	-		4.	1411203-1	1	Kulissenutschieber/CAM SLIDE	PBT-GF30	schwarz/BLACK	
					3	1411206-1	2	Kontaktsicherung/SECONDARY LOCK	PBT-GF20	weiß/NATURE	
					2	1411207-1	1	Radialdichtung/SEAL	MQV	natü/WHITE	
					1	1411200-2	1	Grundkörper/CONNECTOR BODY	PBT-GF30	schwarz / BLACK	
AMP Assy-PN	AMP-REV	EC ORDER-NO. EC Bestell-Nr.	PK	CUSTOMER NO. Kunden-Nr.	PART-NO Teil-Nr.	AMP-PN	Anzahl	Description Beschreibung	Material	COLOUR Farbe	CUSTOMER Kunden LOGO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT AND INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED AND NOT FOR DISSEMINATION OUTSIDE THE DEFENSE ESTABLISHMENT.		1200 26.10.01	
01 P/LC ± 2 P/LC ± 3 P/LC ± 4 P/LC ± ANGLE(S) WINKEL ±		DWN Spöhr CHK B. Leonhardt	
MASS STRECKEN: DIMENSIONS: ALLE MASSTABESEN DIMENSIONS: TO DIMENSIONS UNLESS SPECIFIED S. GLASSER		1200 26.10.01	
		NAME: 28 pol. MT2/JPT für 80 pol. Motorstecker	
MATERIAL: TITANIUM ZUSATZLEGENDE FARBEN:		SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 1411345	
WEIGHT: GEWICHT:		DRAWING NO: 1411345 REVISIONS: 2:1 SHEET: 1 OF 1 REVISION: B	

*) Längen DIN 16901-130; Winkel, Form u. Lage: DIN ISO 2768-mH