



Farbe: ■ silberfarben

### Technische Daten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Geeignet              | für Siemens Tasterrahmen              |
| Markierverfahren      | Thermotransfer                        |
| Aufdruck              | unbedruckt                            |
| Lieferform            | Rolle                                 |
| Aufbau der Lieferform | 350 Schilder/Rolle; 1 Bahn            |
| Bedruckungsgerät      | Smart Printer (Thermotransferdrucker) |

### Geometrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Höhe                | 27 mm        |
| Breite              | 17,5 mm      |
| Tiefe               | 0,65 mm      |
| Beschriftungsfläche | 27 x 17,5 mm |

### Mechanische Daten

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Befestigungsart | Einrasten oder kleben               |
| Wischfestigkeit | in Verbindung mit Farbband 258-5005 |

### Werkstoffdaten

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Farbe             | silberfarben                   |
| Werkstoff         | Polyester                      |
| UV-Beständigkeit  | EN 60068-2-5:2010 Procedure B  |
| Kleberinformation | Acryl; permanent; aufgeschäumt |
| Halogenfrei       | Ja                             |
| Gewicht           | 110 g                          |
| Brandlast         | 0 MJ                           |

### Umgebungsbedingungen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | ≥+22 °C     |
| Relative Feuchte               | 40 ... 50 % |

### Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VPE (UVPE)      | 1 St.         |
| Verpackungsart  | Beutel        |
| Ursprungsland   | DK            |
| GTIN            | 4055143965422 |
| Zolltarifnummer | 39191080888   |

### Produktklassifikation

|          |                      |
|----------|----------------------|
| UNSPSC   | 55121718             |
| ETIM 9.0 | EC001288             |
| ETIM 8.0 | EC001288             |
| ECCN     | NO US CLASSIFICATION |

### Environmental Product Compliance

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

|  |                   |
|--|-------------------|
| Compliance Search                        |                   |
| Environmental Product Compliance 210-836 | <a href="#">↓</a> |

### Dokumentation

|  |   |            |                   |
|--|---|------------|-------------------|
| Betriebsanleitung                            |   |            |                   |
| 210-852 Handhabungshinweis zum Druckmaterial | 1 | 28.08.2020 | pdf<br>1050.93 KB |
|  |   |            | <a href="#">↓</a> |

### 1 Passende Produkte

#### 1.1 Notwendiges Zubehör

##### 1.1.1 Abdeckung

##### 1.1.1.1 Abdeckung



**Art-Nr.: 210-837**  
 Abdeckung/Cover; Für Rahmen, zum Einrasten, 27 x 17,5 mm; halogenfrei; transparent

## Handhabungshinweise

### Auf Rahmen kleben



Tasterschild von der Trägerfolie entfernen.



Tasterschild auf den Tasterrahmen kleben.



WAGO Tasterschild geklebt auf dem Tasterrahmen. Kein aufbringen einer Abdeckung möglich.

### In Rahmen einrasten



Tasterschild von der Trägerfolie entfernen. Dafür die vorgestanzte Trägerfolie gedrückt halten.



Tasterschild mit Trägerfolienrest auf der Rückseite, in den Tasterrahmen einrasten. Das Tasterschild ist hierbei nur außerhalb des Trägerfolienrests klebend.



Optional kann beim Tasterrahmen mit Rasthaken eine Abdeckung angebracht werden.



Tasterschild und Abdeckung eingerastet in Tasterrahmen.