

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	20 m; 1 Bahn
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Breite	10 mm
Tiefe	0,2 mm
Streifenbreite	10 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	0 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143378871
Zolltarifnummer	39199080888

Produktklassifikation

UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-870



Dokumentation

Betriebsanleitung

2009-110 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1251.97 KB	
---	-----------------	-------------------	---