

Datenblatt | Artikelnummer: 248-504

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar;
Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

<https://www.wago.com/248-504>



Farbe: ■ weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	21 ... 30
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagrecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Geometrische Daten

Höhe	152 mm / 5.984 inch
Breite	56,8 mm / 2.236 inch
Tiefe	3,2 mm / 0.126 inch
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten

Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004
-----------------	-----------------

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	6,2 g
Brandlast	0,185 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143694391
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation

UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 248-504	↓
--	---

Dokumentation

Ausschreibungstext

248-504	19.02.2019	xml 2.68 KB	↓
248-504	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

Handhabungshinweise

Beschriften



Beschriftung mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem