

## Datenblatt | Artikelnummer: 793-5474

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; U, , V, , W, , N, , PE, ; (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

<https://www.wago.com/793-5474>



Farbe: ■ weiß

Abbildung ähnlich

### Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	U, V, W, N, ⊕, U, V, W, N, ⊕
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagrecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Symbol
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Symbole je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

### Geometrische Daten

Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 ... 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

### Mechanische Daten

Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004
-----------------	-----------------

### Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,5 g
Brandlast	0,256 MJ

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918952668
Zolltarifnummer	49119900000

### Produktklassifikation

UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5474



### Handhabungshinweise

#### Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

### Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme