Datenblatt | Artikelnummer: 830-800/000-312

Potentialverteilermodul; 1 Potential; mit 1 Einspeiseklemmstelle; Leiterquerschnitt bis 16 mm²; mit Hebel; mit 6 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²; grau

https://www.wago.com/830-800/000-312





Farbe: grau

Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Strom pro Anschluss max.	12 A
Summenstrom pro Potential max.	65 A
Sonderfunktionen	mit 1 Einspeiseklemmstelle; mit 6 Ausgangsklemmstellen

Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN

Anschluss 1

Anschlusstyp	Eingang
Steckrichtung	30°
Betätigungsart	Hebel
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 2716
Eindrähtiger Leiter	1,5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Feindrähtiger Leiter	1,5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Abisolierlänge	12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch

Anschluss 2

Anschlusstyp	Ausgang
Steckrichtung 2	45°
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Abisolierlänge	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

Geometrische Daten

Breite	21 mm / 0.81 inch
Höhe	85 mm / 3.35 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	49 mm / 1.929 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0,841 MJ
Gewicht	57,8 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 … +50 °C
Relative Feuchte	≤ 95 % (ohne Betauung)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	cULus 61010-2-201

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	US
GTIN	4055143379366
Zolltarifnummer	85369010000

Produktklassifikation

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
ECCN	EAR99

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Fortsetzung nächste Seite

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
830-800/000-312

Dokumentation

Ausschreibungstext

830-800/000-312	19.02.2019	xml 3.68 KB
830-800/000-312	01.07.2019	docx 15.43 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
830-800/000-312

CAE Daten

EPLAN Data Portal
830-800/000-312

ZUKEN Portal
830-800/000-312

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

Art-Nr.: 216-262
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

Art-Nr.: 216-263
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

Art-Nr.: 216-264
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

Art-Nr.: 216-284
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

1.1.1.1 Aderendhülse

Art-Nr.: 216-289
Aderendhülse; Hülse für 10 mm² / AWG 8; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

Art-Nr.: 216-209
Aderendhülse; Hülse für 10 mm² / AWG 8; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; rot

Art-Nr.: 216-266
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

Art-Nr.: 216-286
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

Art-Nr.: 216-267
Aderendhülse; Hülse für 4 mm² / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

Art-Nr.: 216-287
Aderendhülse; Hülse für 4 mm² / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

Art-Nr.: 216-208
Aderendhülse; Hülse für 6 mm² / AWG 10; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb

Art-Nr.: 216-288
Aderendhülse; Hülse für 6 mm² / AWG 10; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 210-831
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 210-832
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 709-177
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent

Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 709-196
Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Betätigungswerkzeug

Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig