



# Klemsan®

## 551032 KKC 4010

40x100 Slotted wiring duct,Grey

<b>General Product Information</b>	Insulating material	PVC - UL 94 V0
<b>Operating Temperature</b>	Minimum Temperature	-15°C
	Maximum Temperature	+60°C
<b>Dimensions</b>	A	40 mm
	B	100 mm
	C	17,9 mm
	D	4 mm
	E	6 mm
	F	2,1 mm
	G	4,5 mm
	H	6,5 mm
	I	25 mm
	<b>Length</b>	U
<b>Product Information</b>	Packing Unit	14x2
	Working range	

UL Sertifikası - UL Certificate

Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Rusya Yangın Sertifikası - Rusya Yangın Sertifikası

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - Wiring Duct TSE certificate

LAPEM - RETIE Sertifikası - LAPEM - Retie Certificate

**Order Info****Dimensions**

■	551032	40x100	40x100 Slotted wiring duct,Grey
■	551032WS		40x100 Wide slotted wiring duct,Grey

---