


RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	7 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	1.36 A AT 12 V DC (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	10800 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) (DC12 Vにて) (中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上(注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	56 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 110 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:

- 注
- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
 - MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES
AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
 - MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF
LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
 - PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES



E	E0138974	14-03-17	承認 APPROVED BY M.MURATA 14-03-19	12 V S SPEED Sスピード
D	E0078241	06-08-28		
C	E0069960	05-06-30	単位 UNIT m m	名称 TITLE San Ace 60(9G) RIBBED
B	E0061892	04-05-10		
A	新規作成 栗林	03-09-19	尺度 SCALE 設計 DESIGNED BY Y.MURAMATSU 14-03-17	番号 DWG NO. 9G0612S102
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE	図番 DWG NO.	REV.

山洋電気株式会社
SANYO DENKI CO.,LTD.

SANYO DENKI
CO.,LTD.
ISSUED

9G0612S102

A3G-F1

00529317