






Contact assignment/ Kontaktbelegung:

- 1 brown / braun
- 2 white / weiß
- 3 blue / blau
- 4 black / schwarz
- FE grey / grau

Technical specification/ Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	63 V AC / 63 V DC
IEC 61076-2-111	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	16 A / 40 °C
IEC 61076-2-111	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Cable specification/ Kabeleigenschaften:

Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +80 °C
--	-------------------

Materials/ Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuNi, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Coupling screw/ Überwurfschraube:	CuZn, Ni b
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey/ grau

Installation specification/ Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200 Insert across flats15/ Steckeinsatz SW15: 36-000320


Part no/ Art.-Nr.:	Description / Bezeichnung:	Length L / Länge L:	Cable / Kabel:
43-21400	SAL - 12L - RSW4FE - 2 / K2	2 m	TPE-U, UL 20549, grey / grau, 5x2,5 mm ² , 5Li9Y11Y Cable/ Kabel: 781-K2950G
43-21401	SAL - 12L - RSW4FE - 3 / K2	3 m	
43-21402	SAL - 12L - RSW4FE - 5 / K2	5 m	
43-21403	SAL - 12L - RSW4FE - 10 / K2	10 m	
43-xxxxx	SAL - 12L - RSW4FE - ... / K2	x	

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

L <= 5m: L + 50mm
L > 5m: L + 1%

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50 mm
0,0 ± 0,25 mm
0,00 ± 0,10 mm
* ± 5°



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	02.11.2017	Pfeiffer
appd./ gepr.	07.11.2017	Schramm

Male connector M12x1, angled
L-cod, 4pos+FE
Stecker M12x1, gewinkelt
L-cod, 4pol+FE

Index: d Ä23-0997 31.07.2023 fro

scale/Maßstab:

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

43K1A3977

DIN-
A4

ROHS compliant, exemption 6c; ROHS
konform, Ausnahme 6c

1 / 1