





FORCE(gf)		KNOB COLOUR	OPERATING LIFE WITH LOAD	SPRING PLATE
H	100±30	WHITE	100,000 Cycles	1
0	130±30	GREY		
1	160±30	BLACK		
3	250±50	IVORY/GREEN	50,000 Cycles	1
4	300±50	BLACK	50,000 Cycles	2
	380±50			
5	500±100	GREY		

L	
A	4.3
B	5





PACKAGE : 1,250 SWITCHES PER REEL

⑦



P DETAIL 1:1.5



规格 Specifications

额定负荷 Rdtngs	DC 12 V 50 mA
接触电阻 Contact Resistance	100 mΩ Max.
绝缘电阻 Insulation Resistance	DC 100 V 60 Sec. 100 MΩ Min.
抗电强度 Dielectric Voltage	AC 250 V (50~60HZ) 60 Sec.
操作力 Operating Force	见上表
负荷寿命 Operating Life With Load	见上表





示意图 SCHEMATIC



安装孔 PIERCING PLAN

5	端子 TERMINAL	C2680R	4	Ag PLATED
4	弹片 SPRING PLATE	C5210R	见上表	Ag CLAD
3	胶壳 HOUSING	PA	1	BLACK
2	盖片 COVER	SPCC	1	Ni PLATED
1	胶柄 KNOB	PA	1	
序NO.	零件 PART	材料 MATERIAL	数量 QTY	备注 REMARKS

A07	PACKAGE : 1000 SWITCHES PER REEL 变更为 1,250 SWITCHES PER REEL, 见标注⑦	张渠江	2010-7-13
A06	盖片材料由SPTE变更为SPCC, 备注项由NATURAL 变更为NI PLATED, 见标注⑥	张渠江	2009-11-3
A05	POLY FILM → SPTE 见标注④	鲁 腾	2007-5-18
A04	PACKAGE : 700 SWITCHES PER REEL / 取消共用柄长 见③	王光云	2006-10-16
A03	增加寿命次数和弹片数量见上表⑥	杨 蝶	2006-10-13
A02	修改见①	饶品旺	2005-11-30
标号 REV	内容 DESCRIPTION	签名 SIGN.	日期 DATE
DWG NO. ITEM2573			

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.		TITLE	TACT SWITCH		ITEM NO	RS-014R05__-SMA RT		
UNDER 1	± 0.10	DRAWN	张 渠 江	2010-7-13	VERSION	A07	PAGE 1	OF 1
1 - 10	± 0.30	REVIEWED	王 光 云	2010-7-13	SCALE		UNIT	mm
OVER 10	± 0.50	APPROVED	马 建 和	2010-7-13	PROJECTION			

COMAX

高铭电子(惠州)有限公司
Comax Electronics(Huizhou)Co.,Ltd.