

CableLine CLI C 02-3 WS/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



CLI C conductor markers are mounted on unconnected conductors. Four different sizes are available for labelling conductor cross-sections from 0.5 mm² to max. 70 mm². The markers are already printed and ready for use. Individual labelling is possible by combining the individual markers.

- Closed markers, reliable and for mounting on unconnected cables
- A special flexible bellow profile ensures a wide application range
- Fast and easy to fit – with minimal effort
- Corresponding accessories make labelling easy
- Permanent, high-quality labelling
- High contrast for optimum legibility

General ordering data

Available until	2014-09-30
Type	CLI C 02-3 WS/SW 8 MP
Order No.	0252110008
Version	CableLine, Conductor and cable markers, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, White
GTIN (EAN)	4032248004935
Qty.	200 pc(s).
Alternative product	1912550000

Data sheet

CableLine CLI C 02-3 WS/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions and weights

Length	3 mm	Width	3.4 mm
Height	4 mm	Depth	3.5 mm
Net weight	0.045 g		

General data

Colour	White	Colour of printing	Black
Length	3 mm	Material	PVC, soft, without Cadmium
Material colour according to resistance code	9	Operating temperature range, max.	80 °C
Operating temperature range, min.	-30 °C	Orientation of print	horizontal
Printed characters	Numbers	Printing	8
Printing method	Laser print	Recommended industries	Process, Machinery
Type of printing	Standard	UL 94 flammability rating	V-0
Width	3.4 mm		

Conductor and cable markers

Conductor O.D.	1 - 3 mm	Conductor O.D., max.	3 mm
Conductor O.D., min.	1 mm	Conductor cross-section, max.	1.5 mm ²
Conductor cross-section, min.	0.5 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Approvals

ROHS	Conform
------	---------

Data sheet

CableLine
CLI C 02-3 WS/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Drawings



Product is similar to illustration

Adressen weltweit

Let's connect.

- AE Vereinigte Arabische Emirate**
Weidmüller Middle East FZE
Warehouse Q3-79
SAIF-Zone
P.O. BOX 8591
Sharjah
Telefonnummer +971 65572723
Faxnummer +971 65572724
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- AR Argentinien**
CPI SA
Bauness 2660
C1431DOF Buenos Aires
Telefonnummer +54 11 4523 8008
Faxnummer +54 11 4522 0546
info@cpi.com.ar
www.cpi.com.ar
- AT Österreich**
Weidmüller GmbH
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59
2355 Wiener Neudorf
Telefonnummer +43 2236 67080
Faxnummer +43 2236 6708-899
office.at@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- AU Australia**
Weidmüller Pty. Ltd.
PO BOX 6944
Huntingwood 2148
Huntingwood Drive 43
Huntingwood NSW 2148
Telefonnummer +61 2 9671 9999
Faxnummer +61 2 9671 9911
info@weidmuller.com.au
www.weidmuller.com.au
- AZ Aserbaidtschan**
Repräsentanz Büro
Rashad Mahmudov
Demirchi Tower, 4th floor
37, Khojali ave.
AZ 1025 Baku
Telefonnummer +994 12 488 80 36
Faxnummer +994 12 488 80 37
rashad.mahmudov@weidmueller.com
- BA Bosnien und Herzegowina**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbien
oder
BIG electric d.o.o
Mladena Stojanovića 117A
78000 Banja Luka
Telefonnummer +387 51926277
Faxnummer +387 51926277
bigelectric@blic.net
www.bigelectric.ba
- BE Belgien**
Weidmüller Benelux B. V.
Mechelsesteenweg 519 bus
6 an 7
1930 Nossegem
Telefonnummer +32 2 752 40 70
Faxnummer +32 2 751 36 06
info@weidmueller.be
www.weidmueller.be
- BG Bulgarien**
Weid-Bul EOOD
Bul. "Kliment Ohridski" 13
1756 Sofia
Telefonnummer +359 2 963 2560
Faxnummer +359 2 963 1098
sofia@weidbul.com
www.weidbul.com
- BH Bahrain**
Khayber Trading Company
P.O Box 1976
Manama
Telefonnummer +973 720747
Faxnummer +973 720331
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasilien**
Weidmüller Conexel do Brasil
Conexões Elétricas Ltda.
Av. Presidente Juscelino, 642
- Piraporinha
Diadema, São Paulo
09950-370
Telefonnummer +55 (11) 4366-9600
Faxnummer +55 (11) 4362-1677
vendas@weidmueller.com.br
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- BY Weißrussland**
TECHNIKON Ltd.
Lomnického 5/1705
Nezavisimosti pr. 177-9
220125 Minsk
Telefonnummer +375 17 393-11-77
Faxnummer +375 17 3930080
wm@technikon.by
- CA Kanada**
W Interconnections Canada
Inc.
10 Spy Court
Markham Ontario L3R 5H6
Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836
Faxnummer +1 (905) 475-2798
support@weidmuller.ca
www.weidmuller.ca
- CG Kongo**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- CH Schweiz**
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstraße 2
8212 Neuhausen am
Rheinfall SH
Telefonnummer +41 52 674 07 07
Faxnummer +41 52 674 07 08
info@weidmueller.ch
www.weidmueller.ch
- CL Chile**
ATS - INTECH
Maria Luisa Santander 0475
Santiago
Providencia 7500859
Telefonnummer +56 2 341 1271
Faxnummer +56 2 341 1275
felipe@atsintech.com
www.atsintech.com
CPI CHILE LTDA
Av. Presidente Frei Montalva
6001, 47 complejo el cortijo
Santiago - Conchalí
Telefonnummer +562 963 8440
Faxnummer +562 963 8440
cpi@cpichile.cl
www.cpchile.cl
- CN China**
Weidmüller Interface
(Shanghai) Co. Ltd.
100 Yutong Road
25 F. BM Intercontinental
Business Center
200070 Shanghai
Telefonnummer +86 21-22195008
Faxnummer +86 512-68417505
customer.hotline@weidmueller.com.cn
www.cnweidmuller.com
- CO Kolumbien**
Automatización Avanzada
S. A.
Carrera 97 No., 24 c - 23
Bodega 4
110911 Bogotá-D.C.
Telefonnummer +57 (1) 547-8510
Faxnummer +57 (1) 422-3044
comercial@
automatizacionavanzada.com
www.
automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**
ELVATRON S. A.
la Uruca 400 Norte Banco
Costa Rica
San Jose Costa Rica
Telefonnummer +506 2961-060
Faxnummer +506 5200-609
dirk.haase@elvatron.com
www.elvatron.com
- CZ Tschechische Republik**
Weidmüller s.r.o.
Lomnického 5/1705
140 00 Praha 4
Telefonnummer +420 244 001 400
Faxnummer +420 244 001 499
office@weidmueller.cz
www.weidmueller.cz
- DE Deutschland**
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Postfach 30 54
32720 Detmold
Telefonnummer +49 5231 1428-0
Faxnummer +49 5231 14-292083
weidmuller@weidmueller.de
www.weidmueller.de
- DK Dänemark**
Weidmüller Danmark
Vallensbækvej 18A
2605 Brøndby
Telefonnummer +45 27747800
kundeservice@weidmuller.dk
www.weidmuller.dk
- DZ Algerien**
SARL INTER ELECTRIC
1a Angles des Rues Okba Ibn
Nafaa et Hassi Beida
2300 Annaba
Telefonnummer
Faxnummer
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**
Elsystec S. A., Electricidad
Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251
y Manosca
Quito - Pichincha
Telefonnummer +593 22456510
Faxnummer +593 22456755
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estland**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Lettland
oder
Soots Interface OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Telefonnummer +372 609 6933
Faxnummer
info@sootsinterface.ee
www.sootsinterface.ee
- EG Ägypten**
Standard Electric (OMEGA)
1, Abdelhamid Badawy Street
Heliopolis
Cairo
Telefonnummer +202 21805600
stdelec@rite.com
- ES Spanien**
Weidmüller, S. A.
Narcís Monturiol 11-13, Pol.
Ind. Sudoeste
8960 Sant Just
Desvern - Barcelona
Telefonnummer +34 934 803 386
Faxnummer +34 933 718 055
weidmuller@weidmuller.es
www.weidmuller.es
- FI Finnland**
Weidmüller Suomi,
Weidmüller Aktiebolagetin
sivuliike
Koy Plaza Vivace
Äyritie 8C
FI 15100 Vantaa
Telefonnummer +358 20 7351300
Faxnummer +358 800 114 667
asiakaspalvelu@weidmuller.fi
www.weidmuller.fi
- FR Frankreich**
Weidmüller E. U. R. L.
12, Chaussée Jules César
BP 263 Osny
95523 Cergy-Pontoise Cedex
Telefonnummer +33 1 34 24 55 00
Faxnummer +33 1 34 24 55 01
mail@weidmuller.fr
- GB Großbritannien**
Weidmüller Ltd.
Klippon House
Centurion Court Office Park,
Meridian East, Meridian
Business Park
Leicester
LE19 1TP
Telefonnummer +44 116 282 3470
Faxnummer +44 116 289 3582
marketing@weidmuller.co.uk
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgien**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Rashad Mahmudov
Aserbaidtschan.
- GH Ghana**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Südafrika
- GR Griechenland**
G.A. Solutions
Ippokratous 11 Metamorfoisi
144 52 Athen
Telefonnummer +30 210 2823233
Faxnummer +30 210 2823233
info@weidmuller.gr
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**
Prestelectro, Prestegard
Electro, S.A.
Avenida Petapa 44-22,
Zona 12
Guatemala City
Telefonnummer +502 2442-3346
Faxnummer +502 2476-8945
ventas@prestelectro.com
- HK Hong Kong**
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Unit 1617, Metropolis Tower
No. 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon
Telefonnummer +852 3154 8088
Faxnummer +852 31548099
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Kroatien**
ElektroPARTNER d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Telefonnummer +385 (1) 6184 793
Faxnummer +385 (1) 6184 795
elektropartner@zg.t-com.hr
www.elektropartner.hr
- HU Ungarn**
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097
Telefonnummer +36 1 382 7700
Faxnummer +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu
- ID Indonesien**
PT. Nego Electrindo
Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok I No. 20 – 22
Jakarta 10640
Telefonnummer +62 21 42882255
Faxnummer +62 21 42882266
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irland**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Ltd.
Großbritannien
- IL Israel**
A. U. Shay Ltd.
23/25, Embar Street
49222 Petach-Tikva
P.O. Box 1 00 49
49222 Petach-Tikva
Telefonnummer +972 3-923-3601
Faxnummer +972 3-923-4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com
ATEKA Ltd.
4, Ha Tavor lane Industrial
area Segula
49691 Petach-Tikva
P.O. Box 4710
Petach-Tikva
Telefonnummer +972 73-200-1311
Faxnummer +972 3-924 4245
marketing@ateka.co.il
www.ateka.co.il
- IN Indien**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Electronics India
Pvt. Ltd.
12th Lane North Avenue, Opp
Joggers Park,
Kalyani Nagar, Pune
411 006
Telefonnummer +91 20-41290090
wmi.pune@weidmueller.in
www.weidmueller.com
- IS Island**
Samey Automation Center
Lyngas 13
210 Garoabaer
Telefonnummer +354 510 5200
Faxnummer +354 510 5201
Samey@samey.is
www.samey.is
- IT Italien**
Weidmüller S. r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello
Balsamo Milano
Telefonnummer +39 02 660681
Faxnummer +39 02 6124945
weidmuller@weidmuller.it
www.weidmuller.it
- JM Jamaika**
Bitte kontaktieren Sie
W Interconnections Inc.
USA
- JO Jordanien**
Trans Jordan for Electro
PO Box 33 06 07
Amman
Telefonnummer +962 6 533 2020
Faxnummer +962 6 533 5800
transjordan@batelco.jo



Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: www.weidmueller.com/countries

Vertriebsgesellschaft 
 Auslandsvertretung 
 ohne Auslandsvertretung 

Let's connect.

- JP Japan**
 Nihon Weidmüller Co. Ltd.
 Sphere Tower Tennoz 2-2-8
 Higashi-Shinagawa,
 Shinagawa-ku
 Tokyo
 140-0002
 Telefonnummer +81 3 6711
 5300
 Faxnummer +81 3 6711
 5333
weidmullerjapan@weidmuller.co.jp
www.weidmuller.co.jp
- KE Kenia**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- KR Korea**
 Weidmüller Korea Co. Ltd.
 9th floor, Wombang B/D
 Samseong 2-Dong, Gangnam-
 Gu
 Seoul 143-42
 Telefonnummer +82 2-516-
 0003
 Faxnummer +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**
 Kana Controls General Trading
 & Contracting Co. W. L. L.
 Al Rai Industrial Area, Plot
 28-30, St. 31
 13016 Safat
 B.P. 25593
 Telefonnummer +965
 4741373
 Faxnummer +965 4741537
info@kanacontrols.com
- KZ Kasachstan**
 Bitte kontaktieren Sie
 OOO Weidmüller
 Russland
- LB Libanon**
 Progress Engineering &
 Trading Enterprises
 Al Nahr Street
 Beirut 11-1111
 Telefonnummer +961 1
 444 664
 Faxnummer +961 1 561 880
progress@inco.com.lb
- LT Litauen**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Lettland
 oder
 ELEKTROS IRANGA
 Tinklu g. 29 a
 LT-5319 Panevezys
 Telefonnummer +370 (45)
 582 828
 Faxnummer
info@eliranga.lt
- LU Luxemburg**
 Bitte kontaktieren Sie
 Weidmüller Benelux B. V.
 Niederlande
- LV Lettland**
 SIA Abi4
 Daugavgrivas 31b
 Riga, LV-1007
 Telefonnummer +371 674
 70999
 Faxnummer +371 676
 24562
abi_4@tvnet.lv
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Udens str. 12-118
 Riga, LV-1007
 Telefonnummer +371
 29254766
 Faxnummer +371 674
 65637
ilgonis.rudaks@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- MA Marokko**
 Sofimed
 137, Bd Moulay Ismail Roches
 Noires
 20290 Casablanca
 Telefonnummer
 Faxnummer
contact@sofimedmaroc.com
- MD Moldawien**
 BERHORD A & D srl
 79/1, str. Milescu Spartaru
 MD-2075 Chisinau
 Moldova
 Telefonnummer +373 (22)
 815002
 Faxnummer +373 (22)
 815007
atuleanu@berhord.com
www.ad.berhord.com
- ME Montenegro**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Serbien.
- MG Madagaskar**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- MK Mazedonien**
 Bitte kontaktieren Sie
 unser Representative Office
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Serbien
 oder
 ELEKTRO - SMK doool
 UL. III Makedonska brigada
 b.b.
 1000 Skopje
 Telefonnummer +389
 22460295
 Faxnummer
Elektro-smk@tekelelab.net.mk
- MT Malta**
 E. S. S., Electrical Supplies &
 Services Ltd.
 San Gwakkin Road
 Mriehel
 Telefonnummer +356
 21255777
 Faxnummer +356 2 1255999
robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**
 Mubelo Electrical Ltd.
 Office 26, Gateway building,
 St. Jean Road
 Quatre Bornes
 Mauritius
 Telefonnummer +230
 4670989
 Faxnummer +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- MX Mexiko**
 W Interconnections S. A.
 DE C. V.
 Blvd. Hermanos Serdán 698,
 Col. San Rafael Oriente
 72029 Puebla
 Telefonnummer +52 (222)
 268 6227
 Faxnummer +52 (222) 286
 6242
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**
 Connect Plus Technology
 Sdn Bhd
 No. 43, Jalan PJS 11/22,
 Bandar Sunway
 46150 Petaling Jaya
 Selangor Darul Ehsan
 Telefonnummer +60 3 5633
 7363
 Faxnummer +60 3 5633
 6562
paul@cptech.com.my
www.cptech.com.my
- MZ Mosambik**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- NA Namibia**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika
- NG Nigeria**
 Bitte kontaktieren Sie
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Südafrika
- NL Niederlande**
 Weidmüller Benelux B. V.
 Franciscusweg 221
 1216 SE Hilversum
 Postfach 1505
 1200 BM Hilversum
 Telefonnummer +31 35 626
 12 61
 Faxnummer +31 35 623
 20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl
- NO Norwegen**
 Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
 Billingstadsletta 97
 1396 Billingstad
 PO Box 160
 1378 Nesbru
 Telefonnummer +47 66 98
 33 50
 Faxnummer +47 66 98 09 55
firmapost@fknudtzen.no
www.fknudtzen.no
- NZ Neuseeland**
 Cuthbert S. Steward Ltd.
 27 Te Puni Street
 Petone
 PO Box 38496
 Wellington Mail Centre 5054
 Telefonnummer (04) 568
 6156
 Faxnummer (09) 489 1752
cslak@cuthbertstewart.co.nz
 Cuthbert S. Steward Ltd
 4 Fred Thomas Drive
 Aon Building, Ground Floor,
 South Entry
 Takapuna
 PO Box 100 338
 North Shore City 745
 Telefonnummer (09) 489
 1751
 Faxnummer (04) 568 6056
cslak@cuthbertstewart.co.nz
- OM Oman**
 DAN INTERNATIONAL LLC.
 Ghala St. 111
 BP 2901
 Seeb
 Telefonnummer +968
 5036 77
 Faxnummer +968 5037 55
yeidu@danintl.com
- PE Peru**
 IMPEXINCA S.A.C.
 Calle Ortiz de Zavallos No.
 105, Urb. San Antonio
 18
 Lima, Miraflores
 Telefonnummer +51 1 447
 5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe
 J & W CIA. S.A.
 Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
 Ind. Grimanesa
 01
 Callao
 Telefonnummer +51 1 572
 2539
 Faxnummer +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com
- PH Philippinen**
 Enclosure Systems Specialists
 Inc.
 2276 Don Chino Roces
 Avenue Extension
 Room 103/105 Narra Building
 1231 Makati City
 Telefonnummer +63 2 813
 8580
 Faxnummer +63 2 813 8596
sales_encsys@pltdsl.net
www.enclosuresystemspsh.com
- PK Pakistan**
 Automation Controls (Pak)
 Apartment No. 33 C III,
 Chenab Block, Allama Iqbal
 Town
 Lahore
 Telefonnummer +92 42
 37809948
 Faxnummer +92 42
 37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk
- PL Polen**
 Weidmüller Sp. z o. o.
 ul. Ogrodowa 58
 00-876 Warszawa
 Telefonnummer +48 22 510
 09 40
 Faxnummer +48 22 510
 09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**
 Bitte kontaktieren Sie
 W Interconnections Inc.
 USA
- PT Portugal**
 Weidmüller Sistemas de
 Interface S. A.
 Estrada Outeiro Polima, R.
 Augusto Dias da Silva, Lote
 B - Esct. 2
 São Domingos de Rana
 2785-515 Abóboda
 Telefonnummer +351 214
 459 191
 Faxnummer +351 214
 455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**
 Bitte kontaktieren Sie
 CPI SA
 Argentinien
- QA Katar**
 Doha Motors
 PO Box 145
 Telefonnummer +974
 4651441
 Faxnummer +974 4654579
dmtctech@qatar.net.qa
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>
- RO Rumänien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Ionescu Crum Street, No.
 1, 1st Tower, 1st Floor,
 Office 4
 500446 Brasov - Brasov
 Business Park
 Telefonnummer +40 (268)
 446 222
 Faxnummer +40 (262)
 205 410
claudiu.totea@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- RS Serbien**
 Repräsentanz Büro
 Weidmüller Interface GmbH
 & Co. KG
 Ustanicka 189, III sprat
 lokal 7a
 11050 Beograd
 Telefonnummer +381
 112885274
 Faxnummer +381
 112885274
zoran.rabrenovic@weidmueller.com
 TeLa Elektrik d.o.o.
 Ul. Dr Drage Ljočić 6
 Beograd
 Telefonnummer +381 11
 2772 415
 Faxnummer +381 11 2772
 850
office@tela.rs
www.tela.rs
- RU Russland**
 OOO Weidmüller
 7/10 Khlebozavodskiy
 Passage,
 Moskau
 115230
 Telefonnummer +7 (495)
 771-69-40
 Faxnummer +7 (495) 771-
 69-41
Info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru
- SA Saudi-Arabien**
 Al Abdulkarim Holding Co.
 P.O. Box 4
 Dammam 31411
 Telefonnummer +966 3
 8337110
 Faxnummer +966 3
 8829547
 E-Mail salehsk@akh.com.sa
www.weidmueller.ae
 Saudi Electric Supply
 Company (SESCO)
 P.O. Box 32 98
 Al Khobar 31952
 Telefonnummer +966 3
 8829546 Ext. 3030
 Faxnummer
www.sesco-gex.com
www.sesco-gex.com
- SE Schweden**
 Weidmüller AB
 Axel Danielssons väg 271
 BOX 31025
 SE-200 49 Malmö
 Telefonnummer +46 77-143
 00 44
 Faxnummer +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se
- SG Singapur**
 Weidmüller Pte. Ltd.
 70 Bendemeer Road
 # 04-03 Luzerne Building
 Singapore 339940
 Telefonnummer +65 6841
 5311
 Faxnummer +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg
- SI Slowenien**
 Elektrospoji d. o. o.
 Stegne 27
 SI- 1000 Ljubljana
 Osrednjlesjovska
 Telefonnummer +386 1 511
 3810
 Faxnummer +386 1 511
 1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si
- SK Slowakei**
 ELEKTRIS s.r.o.
 Elektrárenská 1
 831 04 Bratislava
 Telefonnummer +421 2/4920
 0113
 Faxnummer +421 2/4920
 0119
bratislava@elektris.sk
- SV El Salvador**
 Prestegard Electro
 11 Avenida Norte No. 240
 Edificio Salazar No. 2
 San Salvador
 Telefonnummer +503 2271
 1690
 Faxnummer +503 2221
 3851
prestegard@navegante.com.sv
- SY Syrien**
 Bitte kontaktieren Sie
 Weidmüller Middle East FZE
 Vereinigte Arabische Emirate
- SZ Swasiland**
 Bitte kontaktieren Sie
 Phambili Interface
 Südafrika

Adressen weltweit

Let's connect.

TH Thailand
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telefonnummer +66 2 248
2896
Faxnummer +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telefonnummer +66 2 105
6300
Faxnummer +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

TN Tunesien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller E. U. R. L.
Frankreich

TR Türkei
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telefonnummer +90 (216)
537 10 70
Faxnummer +90 (216) 537
10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

TW Taiwan
Weidmuller (Hong Kong)
Limited
No. 3, Lane 89, ChungYang
N. Rd
24148 SanChuang City,
Taipei
Telefonnummer +886 921
949 751
roy.lin@weidmueller.com.hk

TZ Tansania
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Telefonnummer +38 044
490 32 48
Faxnummer
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/
Repräsentanz Büro
Weidmueller Interface GmbH
& Co. KG
Z, office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telefonnummer (Mobil) +38
050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US USA
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telefonnummer +1 (804)
794-2877
Faxnummer +1 (804) 379-
2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001 Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telefonnummer +598 2604
8439
Faxnummer +598 2604
8439
rewo@rewo Uruguay.com.uy

UZ Usbekistan
Bitte kontaktieren Sie
OOO Weidmüller
Russland

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telefonnummer +58
2122352748
Faxnummer +58
2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telefonnummer +84 4
37628601
Faxnummer +84 4
6266 1391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telefonnummer +848 3520
7717
Faxnummer +848 3520
7604
info@weidmuller.com.sg

ZA Südafrika
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telefonnummer +27 (11)
4521930
Faxnummer
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Telefonnummer +27 12 003
2906
Faxnummer +27 (11)
4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.
com
www.weidmueller.com

ZM Sambia
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

ZW Simbabwe
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika