


Größe 6,3
FASTIN-FASTON
Fahnensteckhülsen-
gehäuse

.250 Series
FASTIN-FASTON
Flag Receptacle
Housings




A

Typ Type	Polzahl No. of Positions	Material Material	Best.-Nr./Part No.		Abmessungen (mm)		
			naturfarben natural	schwarz black	Dimensions (mm)		
					W	L	H
A	2	Polyamid Polyamide	180918-0	-	14,07	18,54	13,97
	3	Polyamid Polyamide	180929-0	180929-5	21,29	18,54	13,97
	5	Polyamid Polyamide	180919-0	-	35,71	18,54	13,97

Größe 6,3
FASTIN-FASTON
Fahnensteckhülsen
mit Isolierungshalterung

.250 Series
FASTIN-FASTON
Flag Receptacles
with Insulation Support



A

Typ Type	Für Zunge Tab Size 6,3 x mm	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Material- dicke Stock Thickness mm	Bestell-Nummern/Part Numbers						Abmessungen Dimensions mm				
					CuZn/Brass			CuSn/Phosphor Bronze			W	L	E	T	
					blank plain	verzinkt tin plated	versilbert silver plated	blank plain	verzinkt tin plated	versilbert silver plated					
A	** 0,8	0,5-1,0	1,4-2,3	0,4	160861-5	160861-6	-	160861-7	160861-8	-	7,62	15,49	7,62	2,29	
	** 0,8	0,5-1,0	2,0-2,7	0,4	160919-1□	160919-2□	-	160919-3□	160919-4□	-	7,62	15,49	7,62	2,29	
	** 0,8	0,5-1,0	2,0-3,3	0,4	160871-5	160871-6	-	160871-7	160871-8	-	7,62	15,49	7,62	2,29	
	* 0,8	0,5-1,5	2,3-3,3	0,4	280357-3	280357-4	-	280357-1	280357-2	-	7,62	15,49	7,62	2,29	
	* 0,8	0,5-1,5	2,3-3,3	0,4	280428-3	280428-4	-	280428-1	280428-2	-	7,62	15,49	7,62	2,29	
	* 0,8	1,0-2,5	2,5-3,8	0,4	180398-1□	180398-2□	180398-3□	180398-4□	180398-5□	180398-6□	-	7,62	15,49	7,62	2,29
	** 0,8	1,0-2,5	2,5-3,8	0,4	280085-1□	280085-2□	-	280085-3□	280085-4□	-	7,62	15,49	7,62	2,29	

* für Standard-Applicator

** für Mini-Applicator

□ ohne Rastwarze

Ausdrückwerkzeug: Best.-Nr. 725864-1

* for Standard Applicator

** for Mini Applicator

□ without Dimple

Extraction Tool: Part No. 725864-1

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
- All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.