




HB.48, HB-K.48 Gehäuse/*Housings* — Baugröße/*Size 12*

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Längsbügel am Unterteil/*Side clip at housing bottom* — IP 65

Bezeichnung *Description*	Metr.	PG	Bestelltext *Designation*	Bestell-Nr. *Order No.*
Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform ***Surface mounted housing:*** *Bottom entry, Standard construction*				
 			**HB.48.AGD-LB**	**1-1102389-2**
			Mit Korrosionsschutz ***With corrosion protection***	
			HB-K.48.AGD-LB	**2-1102389-2**
Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform ***Surface mounted housing:*** *Side entry, Standard construction*				
 		29	HB.48.SG-LB.1.29.Z	1-1102391-2
		2x29	HB.48.SG-LB.2.29.Z	1-1102393-2
		36	HB.48.SG-LB.1.36.Z	1-1102395-2
		2x36	HB.48.SG-LB.2.36.Z	1-1102397-2
	2xM40		HB.48.SG-LB.2.M40.Z	0-1106481-2
			Mit Korrosionsschutz ***With corrosion protection***	
		36	HB-K.48.SG-LB.1.36.Z	2-1102395-2
		2x36	HB-K.48.SG-LB.2.36.Z	2-1102397-2
Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform ***Surface mounted housing:*** *Side entry, Standard construction*				
 		29	HB.48.SGD-LB.1.29.Z	1-1107001-2
		2x29	HB.48.SGD-LB.2.29.Z	1-1107003-2
		36	HB.48.SGD-LB.1.36.Z	1-1107005-2
		2x36	HB.48.SGD-LB.2.36.Z	1-1107007-2
	2xM40		HB.48.SGD-LB.2.M40.Z	0-1106481-1
			Mit Korrosionsschutz ***With corrosion protection***	
		36	HB-K.48.SGD-LB.1.36.Z	2-1107005-2
		2x36	HB-K.48.SGD-LB.2.36.Z	2-1107007-2
	2xM40		HB-K.48.SGD-LB.2.M40.Z	0-1106481-4

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/*Suitable Cable fittings page 173*

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten Tyco Electronics Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult Tyco Electronics for latest design specifications.
Fettdruck = ab Lager/bold = on stock