

Datasheet

Art.No. 73.353.3235.1

Hood HD GOT GA 32 M32 69 A1

revos HD size 32/50 hood with threaded collar M32, lateral cable entry, double locking lever



Art.No.	73.353.3235.1
EAN	4015573759329
Order unit	5 pieces

Approvals



Technical data

General

Nominal voltage	690
Housing material	Aluminium
Colour	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	Other
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model

DIN-size	32/50
Model	male
Locking mechanism	Double locking levers
Cable entry	Sideways
Type of cable	Thread
With cable screw gland	No
Thread size M	32
Hinged lid	No
EMC-version	No

Drawings

Gezeichnete Ausführung/version 73.353.3235.1

Gehäuse housing

weitere Daten siehe Katalog
for further data see catalog

Teil-Nr. part no.	Typ type
73.353.3235.0	HD GOT GA 32 M32 69 A0
73.353.3235.1	HD GOT GA 32 M32 69 A1
73.353.3235.2	HD GOT GA 32 M32 69 A2
73.353.3235.3	HD GOT GA 32 M32 69 A3
73.353.3235.4	HD GOT GA 32 M32 69 A4
73.353.3235.5	HD GOT GA 32 M32 69 A5

Ausführung .0 version .0		Ausführung .3 version .3		Ausführung .5 version .5	
<p>Verschraubung M 32 Screw connection M 32</p>		<p>Kabeldurchführung M 32 mit Zweitleitung und B-Speiche cable entry M 32 with strain relief and protection spiral leading</p>		<p>Kabelverschraubung M 32 cable gland M 32</p>	
Ausführung .2 version .2		Ausführung .4 version .4		IP 65	
<p>Stutzen M 32 connecting piece M 32</p>		<p>Kabelverschraubung M 32 mit Zweitleitung und Kabelschutz- röhre gland M 32 with strain relief and lead protection</p>		<p>IP 65</p>	

<p>1. Preisänderung</p>	<p>2. Preisänderung</p>	<p>3. Preisänderung</p>	<p>4. Preisänderung</p>	<p>5. Preisänderung</p>	<p>6. Preisänderung</p>	<p>7. Preisänderung</p>	<p>8. Preisänderung</p>	<p>9. Preisänderung</p>	<p>10. Preisänderung</p>	<p>11. Preisänderung</p>	<p>12. Preisänderung</p>	<p>13. Preisänderung</p>	<p>14. Preisänderung</p>	<p>15. Preisänderung</p>	<p>16. Preisänderung</p>	<p>17. Preisänderung</p>	<p>18. Preisänderung</p>	<p>19. Preisänderung</p>	<p>20. Preisänderung</p>	<p>21. Preisänderung</p>	<p>22. Preisänderung</p>	<p>23. Preisänderung</p>	<p>24. Preisänderung</p>	<p>25. Preisänderung</p>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

GEHÄUSEOBerteil

Housing upper part

Group: 32 M32, schraube Schraubenart 5.8