


Datasheet

Art.No. Z7.282.5527.0

Insulated jumper bar IVB WKFN 6 - 5

INSUL. JUMPER BAR IVB WKFN 6 - 5



Art.No.	Z7.282.5527.0
EAN	4015573932593
Order unit	10 pieces

Approvals

Technical data

**General**

Colour	Yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	8.2 mm
Number of bridged clamps	5
Mounting method	Pluggable
Insulated	Yes
Explosion-tested version "Ex e"	Yes
Contact safe	Yes

**Accessories**

Type	Cross connector
Rated current	41 A
Mounting method	Pluggable
Insulated	Yes
Contact safe	Yes
Colour	Yellow
Number of bridged clamps	5
Modular spacing	8.2 mm
Explosion-tested version "Ex e"	Yes

**Classification**

ECLASS 8.1	27141140: Cross-connector
ETIM 5.0	EC000489: Cross-connector
ETIM 4.0	EC000489: Cross-connector
ETIM 3.0	EC000489: Cross-connector

Drawings

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
Bitte die Maßangaben besonders sorgfältig prüfen  
Nur die Maßangaben sind für die Kontrolle vorgesehen

dargestellt/pictured  
Z7.282.5227.0

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

\* = spezielle Verpackung/special package

Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
* Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
* Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
* Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
* Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1

Tolerierung Size ISO 14485/Tolerance system Size ISO 14485.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbot: und Deklarationsliste nach EU-TPM-Richtlinie ist anzufügen.  
Conformity with Wieland document 00-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance

CM - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CM - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
First Use:

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	07.08.	Schnitt J.	T <b>Z7.282.5227.0 01K a</b>	a
geprüft/checked	-	-		
freigegeben/Stamp. release	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm 011./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

o 30.11.2012/  
Date / Blatt / Sheet

**wieland**  
Elektrische Verbindungen

Typ  
siehe Tabelle

Anderung/Revision

**I SOL\_VERB\_STECKER**  
2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6  
jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow

DU-PEM-08/91b

1

2

3

DU-PEM-08/91b

Z7.282.5227.01K\_2\_04062005 Schmitt 2012-11-30T10:07:57 1:000