

















[illegible]

THIS DRAWING IS A CONTROLLING DOCUMENT FOR AN INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHALL BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISIONS. DIENSTZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD GLEICH ANGEKÜNDIGT UND VERÄNDERUNGEN AN DER ZEICHNUNG DURCH TECHNISCHE FREIHEITSTREITIGKEIT, BEI VERÄNDERUNG ODER SONSTIGER LEISTUNGSÄNDERUNG ANGEKÜNDIGT UND BEI ALLEN ANFORDERUNGEN	
DIMENSIONS; DIMENSIONEN; mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS TOLERANCES (ISO 8013) h: 0.025 - 0.140 n: 0.025 - 0.140 d: 0.025 - 0.140 g: 0.025 - 0.140 f: 0.025 - 0.140 c: 0.025 - 0.140 a: 0.025 - 0.140 b: 0.025 - 0.140 e: 0.025 - 0.140 d: 0.025 - 0.140 f: 0.025 - 0.140 g: 0.025 - 0.140 h: 0.025 - 0.140 i: 0.025 - 0.140 j: 0.025 - 0.140 k: 0.025 - 0.140 m: 0.025 - 0.140 n: 0.025 - 0.140 p: 0.025 - 0.140 q: 0.025 - 0.140 r: 0.025 - 0.140 s: 0.025 - 0.140 t: 0.025 - 0.140 u: 0.025 - 0.140 v: 0.025 - 0.140 w: 0.025 - 0.140 x: 0.025 - 0.140 y: 0.025 - 0.140 z: 0.025 - 0.140
	ANGLES/°/INCH ° FINISH/OBERFLÄCHE/FIN
MATERIAL	

DWN	18.05.9
S. Garcia	
CHK	—
APVD	—
PRODUCT SPEC	
PRODUKTSPEZ.	
	108-18102
APPLICATION SPEC	
VERARBEITUNGSSPEZ.	
	114-18175
WEIGHT	
GEWICHT	—
CUSTOMER DRAWING	

AMP		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim			
NAME 2.8mmFlaSt Gehäuse, 4pol. 2.8MM TAB HOUSING, 4POS.					
SIZE	CASE CODE	DRAWING NO. ZEL CHANGING-NR.	RESTRICTED TO OUR FUEL		
A1	00779	C-962340	—		
/KUNDENZUICHTUNG		MASSSTAB	5:1	BLATT	2 VON 2
				GP	REV H1