


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-20°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Kabeleigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-20°C ... +80°C
fest verlegt	-20°C ... +80°C
bewegt	-5°C ... +80°C

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:

1)	braun
3)	blau
4)	schwarz
	Schirmauflage
	Überwurfmutter

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10843	SAL - 8S - RK3 - 2 / G3	2m	PVC, UL 2464, grau, 3x0,25mm ² , LiYFCY Kabel: 781-G32300
42-10844	SAL - 8S - RK3 - 3 / G3	3m	
42-10845	SAL - 8S - RK3 - 5 / G3	5m	
42-10846	SAL - 8S - RK3 - 10 / G3	10m	
42-xxxxx	SAL - 8S - RK3 - ... / G3	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: b Ä5879 25.01.16 rbo Datenblatt aktualisiert, Umspritzung geändert		Benennung:	
		Kabeltoleranz: $L \leq 4\text{m}: L + 40\text{mm}$ $L > 4\text{m}: L + 1\%$		Kupplung M8x1 axial, 360°-Schirmung	
		Allgemeintoleranz: $0 \pm 0,50\text{mm}$ $0,0 \pm 0,25\text{mm}$ $0,00 \pm 0,10\text{mm}$ $\pm 5^\circ$		Zeichnungsnr.:	
		Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		42K1A176	
		Artikelnr.:		siehe Tabelle	