


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

1)	braun
3)	blau
4)	schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10068	SAL - 8 - RKS3 - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,25mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K12300
42-10069	SAL - 8 - RKS3 - 3 / K1	3m	
42-10070	SAL - 8 - RKS3 - 5 / K1	5m	
42-10071	SAL - 8 - RKS3 - 10 / K1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RKS3 - ... / K1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 16.03.11 VF Ä3941 Datenblatt überarbeitet			dim. in mm	Benennung: Kupplung Ø8 axial schnappbar
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum	Name	
		gez.	02.10.07	Franz	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm	gepr.	02.10.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: 42K1A027
					
					Artikelnr.: siehe Tabelle