


D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	8pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	2 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1) weiß	5) grau
2) braun	6) rosa
3) grün	7) blau
4) gelb	8) rot

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-11050	SAL - 12 - RKW8 - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 8x0,25mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K12800
43-11051	SAL - 12 - RKW8 - 3 / K1	3m	
43-11052	SAL - 12 - RKW8 - 5 / K1	5m	
43-11053	SAL - 12 - RKW8 - 10 / K1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW8 - ... / K1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 08.02.11 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	 dim. in mm
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten	

	Datum	Name
gez.	08.03.07	Burschik
gepr.	08.03.07	Mankopf

CONEC®

Benennung:	Kupplung M12x1 gewinkelt
Zeichnungsnr.:	43K1A365
Artikelnr.:	siehe Tabelle