


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz

D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10112	SAL - 8 - RKWS4 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 4x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A12400
42-10113	SAL - 8 - RKWS4 - 3 / A1	3m	
42-10114	SAL - 8 - RKWS4 - 5 / A1	5m	
42-10115	SAL - 8 - RKWS4 - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RKWS4 - ... / A1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 15.03.2011 VF Ä3941 Datenblatt überarbeitet		 dim. in mm		Benennung:	
			Datum Name		Kupplung Ø8 gewinkelt schnappbar	
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		gez.	10.10.07	Franz	Zeichnungsnr.:
			gepr.	10.10.07	Mankopf	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				42K1A032	
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle				

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten