






The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



Technical specification/

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	-40 °C ... +85 °C
Housing/ Gehäuse:	Superseal 1.5 Cap, 282106-1 black / schwarz

Materials/ Werkstoffe:

Contact carrier/ Kontaktträger:	PA 6.6 GF, UL 94, black/schwarz
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01377	VSS1.5-4P-A/AS

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50mm
0,0	± 0,25mm
0,00	± 0,10mm
*	± 5°


Index: a Original

Status: InBearbeitung

RoHS compliant/konform

scale/Maßstab:

1,5 : 1
(1 : 1)



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	19.03.2019	Henneboel
appd./ gepr.	22.05.2019	Strakerjahn

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A697

VSS1.5 - 4pos Cap
VSS1.5-Connector termination cap
VSS1.5 - 4pol
VSS1.5-Steckverbinder Abschlusstecker

DIN-
A4

1 / 2