


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	4A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
IEC 60512-2	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	


Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, transluzent

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:



D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10868	SAL - 12 - RKW3 - 2L - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,34mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K13300
43-10869	SAL - 12 - RKW3 - 2L - 3 / K1	3m	
43-10870	SAL - 12 - RKW3 - 2L - 5 / K1	5m	
43-10871	SAL - 12 - RKW3 - 2L - 10 / K1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW3 - 2L - ... / K1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	Index: c 02.09.14 rbo Ä5328 Datenblatt angepasst, Werkstoff von Kontaktträger war TPU		 dim. in mm		Benennung: Kupplung M12x1 gewinkelt mit LED	
		Datum	Name			
	Kabeltoleranz:	L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	08.03.07	Burschik	Zeichnungsnr.: 43K1A470
			gepr.	08.03.07	Mankopf	
	Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				Artikelnr.: siehe Tabelle
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten						

CONEC®