






Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol
IEC 61076-2-101	160 V
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn, CuBe
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1)	nicht belegt
2)	Profibus-A grün
3)	nicht belegt
4)	Profibus-B rot
	Schirmauflage Überwurfmutter

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-11605	SAL - 12B - RK4.1 - 2 / G7	2m	TPE, UL, violett, 2xAWG24, 02YS(ST)C11Y, schleppkettentauglich Kabel: 781-G70200
43-11606	SAL - 12B - RK4.1 - 3 / G7	3m	
43-11607	SAL - 12B - RK4.1 - 5 / G7	5m	
43-11608	SAL - 12B - RK4.1 - 10 / G7	10m	
43-xxxxx	SAL - 12B - RK4.1 - ... / G7	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 01.03.11 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst			dim. in mm	Benennung: Kupplung M12x1 axial, Profibus DP
		Datum	Name		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	14.02.08	Fromm	Zeichnungsnr.: 43K1A612
		gepr.	27.02.08	W. Schmidt	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: siehe Tabelle