


RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	RATED VOLTAGE $\pm 15\%$ 20.4 V DC ~ 27.6 V DC 定格電圧
RATED CURRENT 定格電流	0.06 A AT 24 V DC (DC24 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	3800 min ⁻¹ AT 24 V DC (NOMINAL) (DC24 Vにて)(中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 M Ω MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500Vメガーにて10M Ω 以上(注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	28 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値)(注1)
MASS 質量	APPROX. 100 g 約
MATERIAL 材質	FRAME: ALUMINUM DIECAST WITH NO PAINT フレーム:アルミダイカスト無塗装 IMPELLER: PLASTICS 羽根:樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング
LIFE EXPECTANCY 期待寿命	100,000 HOURS(SURVIVAL RATE 90 %, AT 60 °C, RATED VOLTAGE) 時間 (残存率90 %, 60 °C 定格電圧にて)

NOTE:
注

- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
- MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES
AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
- MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF
LOCKED ROTOR OF LOCKED ROTOR CONDITION
AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
- PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES



K	E0139045	14-03-19	承認 APPROVED BY M.MURATA 14-03-20	24 V H SPEED H スピード
J	E0135936	13-10-01		
H	E0048606	02-06-27	単位 UNIT m m	名称 TITLE San Ace 60L(9L) サンエース60L 9Lタイプ
G	E0046263	02-04-02		
A	新規作成 黒田	98-04-27	尺度 SCALE 設計 DESIGNED BY I.ONOZAWA 14-03-19	
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE	図番 DWG NO. 109L0624H402	REV. K

山洋電気株式会社
SANYO DENKI CO., LTD.
SANYO DENKI
CO., LTD.
ISSUED

A3G-F1

00309371