





LEAD WIRE
リード線
UL1007 AWG24
⊕ RED 赤
⊖ BLUE 青

ROTATING DIRECTION
回転方向

AIRFLOW DIRECTION
風吹出方向

PERFORMANCE CURVES

風量-静圧特性例



RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	10.2 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.08 A MAX. AT 12 V DC 以下 (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	4100 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C) (DC12 Vにて、25 °Cの時) (中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	20 dB (A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 52 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER,
AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

L	E0138647	14-03-05		承認 APPROVED BY M.MURATA 14-03-05	12 V M SPEED Mスピード
K	E0056964	03-08-26			
J	E0047898	02-05-28			
H	E0045657	01-12-18			
A	新規作成 児玉	86-12-24			
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE	単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY M.FUKUWARA 14-03-07	名称 TITLE San Ace 40(9P) サンエース40 9Pタイプ
			尺度 SCALE	設計 SIGNED BY M.MURATA 14-03-05	
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.			図番 DWG NO. 109P0412M302		REV. L

516A3G-F177800015050

A3G-F1

00015050